

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32
Art.nr.	<a href="#">1804640000</a>
Typ	HDC 16B TSLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248267569
Förp.	1 items

## HDC 16B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Mått och vikter

Höjd	61 mm	Bygghöjd (tum)	2.4016 inch
Bredd	45.5 mm	Byggbredd (tum)	1.7913 inch
Nettovikt	215 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

## Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
-----	------------	-------------	---------------------------

## HDC 16B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	43 mm
Längd kapsling	93.3 mm	Höjd kapsling B	61 mm

## Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 32	Överdel/Underdel/Lock	upper part
Övertäckning	utan lock	Antal kabelingång uppe	0
Antal kabelingång på sidan	1	Utförande kapsling	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Byggform	Standard
Installationsstorlek	6	Kabelingång	m. gänga
Typ	Stickkontakt	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	ingen försegling	Gänga (inre)	M 32
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	6
Lämplig för ModuPlug®	Nej		

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B TSLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B SDLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1415810000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4050118217230	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16B SLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1658110000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190411169	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SLU 2PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1658120000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190411176	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SDLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1658320000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190411374	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16B SDLU 2PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1658330000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190411381	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 40D SDLU 1PG29G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1658410000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190411459	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 40D SDLU 2M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1787170000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204519	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 40D SDLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1787180000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204526	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16B SLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1788250000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205783	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	HDC 16B SDLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1788270000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205806	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 40D SLU 2M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1804660000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248267606	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC HB 16 SDVL 2XM25 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1822020000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass: IP65 (i ijacket
GTIN (EAN)	4032248322824	tillstånd)
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1822150000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass: IP65 (i ijacket
GTIN (EAN)	4032248322954	tillstånd)
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 16B SLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1900170000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248520800	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 40D SDLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1903070000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248592975	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 40D SDLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1903080000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248592982	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 40D SLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1903110000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248590117	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32

## Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B ALU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1209700000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190000134	tillstånd, Chassiskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelföringar: none
Typ	HDC 16B ADLU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1210100000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190050924	tillstånd, Chassiskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelföringar: none

## Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 40D KLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1787220000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204564	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelföringar: M 25
Typ	HDC 16B KLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1788290000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205820	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 ST	på kabelföringar: M 25