


Produktillustration



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändstöd, grå, TS 35, None, Metall, Bredd: 12.5 mm
Art.nr.	1805610000
Typ	MEW 35/1
GTIN (EAN)	4032248287017
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	44.5 mm	Byggdjup (tum)	1.752 inch
Höjd	56.2 mm	Bygghöjd (tum)	2.2126 inch
Bredd	12.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4921 inch
Nettovikt	44 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Materialdata

Grundläggande material	Metall	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Utskjutande mått TS 35	28.1 mm
------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	-------------	-------------------------	-------


Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
Låser	skruvbar		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

ZGB Svängbart gruppskylthållare



ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 7.

Instickskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZGB 15	Utförande
Art.nr.	1636530000	Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, vit
Förp.	20 ST	
Typ	ZGB 30	Utförande
Art.nr.	1611930000	Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, vit
Förp.	20 ST	