

EM 8/30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Systemtillbehör**

Upptäck ett brett utbud av tillbehör för ditt u-remote-system – det perfekta tillskottet för att göra dina tillämpningar ännu mer flexibla.

Allmänna beställningsdata

Utförande	EM, Plintmärkning, 32.4 x 7.2 mm, Delning i mm (P): 7.20 Weidmueller, transparent
Art.nr.	1806120000
Typ	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	32.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.2756 inch
Bredd	7.2 mm	Byggbredd (tum)	0.2835 inch
Nettovikt	0.6 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt	
Bredd	7.2 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	transparent	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polypropylen	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Terminal marker	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Applikation/Tillverkare	Weidmueller	

Plintmärkning

Delning i mm (P) 7.20 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Neutral



ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskrifter med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlistor på många sätt.

ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare

ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare


ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ELS 6/30 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1045570000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248779475	
Förp.	80 ST	
Typ	ELS 6/30 MC NE GE	Utförande
Art.nr.	1045580000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248779482	
Förp.	80 ST	

ELS 6/30



ELS

ELS-skyltarna är särskilda, ej självhäftande iskjutbara märkningar för WKM kabelmärkning eller för gruppskylthållare. Den matta och tunna, men rivhållfasta polyestern ger mycket god märkning och utmärkt läsbarhet. Använda i kombination med vattenavvisande WKM-hylsor garanterar lösningen särskilt långvarig märkning av kablar även i tuffa miljöer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ELS 6/30 MM WS	Utförande
Art.nr.	2009980000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118396850	
Förp.	3000 ST	
Typ	ELS 6/30 MM GE	Utförande
Art.nr.	2010620000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118397178	
Förp.	3000 ST	

Tillbehör

ESO Instickningsskyltar



Allmänna beställningsdata

Typ	ESO 7 DIN A4 WS	Utförande
Art.nr.	1607720000	Plintmärkningar, Insats märkning, 30 x 6.3 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190206116	
Förp.	10 ST	
Typ	ESO 7 DIN A4 GE	Utförande
Art.nr.	1634780000	Plintmärkningar, Insats märkning, 27 x 6.3 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190273361	
Förp.	10 ST	
Typ	ESO 7 P DIN A4 GE	Utförande
Art.nr.	1670400000	Plintmärkningar, Insats märkning, 27 x 6.3 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190430726	
Förp.	10 ST	
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS	Utförande
Art.nr.	1670390000	Plintmärkningar, Insats märkning, 27 x 6.3 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190430719	
Förp.	10 ST	