

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 2
Art.nr.	1806620000
Typ	WQL 2 WF6-10
GTIN (EAN)	4032248294732
Förp.	5 items

WQL 2 WF6-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	48 mm	Bygghöjd (tum)	1.8898 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Nettovikt	31.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 2 Monteringsanvisning Direktmontage

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Klämskruv M 6

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Klämskruv, ytterligare anslutning M 10

Märkdata

Märkström 269 A

Materialdata

Grundläggande material Koppar - zink Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 22.00 mm

ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		