

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 2
Art.nr.	<a href="#">1808980000</a>
Typ	WQL 2 WF6-8
GTIN (EAN)	4032248294701
Förp.	5 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	37 mm	Bygghöjd (tum)	1.4567 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0.7874 inch
Nettovikt	19.81 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 2

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Klämskruv M 6

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Klämskruv, ytterligare anslutning M 8

## Märkdata

Märkström 150 A

## Materialdata

Grundläggande material Koppar - zink Färgkod grå

## Mått

Delning i mm (P) 22.00 mm

## ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		