

**ST 4000/L J3 M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tack vare anslutningstekniken för ringkabelskor, vilken är en beprövad järnvägsteknik, ger våra ST 4000® högspänningsplintar dig ett modulärt system som är både globalt erkänt och enkelt att installera i hela världen.

Produkterna har testats och uppfyller de krav som ställs i de professionella standarderna EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 och IEC 61373. Våra produkter övervakas och vidareutvecklas kontinuerligt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Bultplintar, Överkoppling, Märkarea:
Art.nr.	<a href="#">1809410000</a>
Typ	ST 4000/L J3 M12
GTIN (EAN)	4032248293841
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 223.27 g

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 3

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Ledardiameter, fintrådig, max. 150 mm<sup>2</sup> Ledararea, fintrådig, min. 10 mm<sup>2</sup>

## Märkdata

Märkspänning 4 kV Märkström 415 A

## Materialdata

Färgkod Silver

## Mått

Delning i mm (P) 55.00 mm

## Systemparametrar

Antal våningar 1 Nivåer internt överkopplade Nej  
PE-anslutning Nej

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad explosionstestat utförande Nej  
Monteringsstyp Direktmontage

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03