

**KSW 2.5 EL WS 50M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



KSW-märkremсор används för att märka flerpoliga PCB-kontaktdon. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermättet fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	KSW, Plintmärkning, 2.5 x , Delning i mm (P): 2.50 Weidmueller, vit
Art.nr.	<a href="#">1812660000</a>
Typ	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Förp.	50 M

## KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	2.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.0984 inch
Längd	50000 mm	Bygglängd (tum)	1968.5 inch
Nettovikt	15.83 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning 150 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylat	Orientering av texten	horisontell och vertikal
Antal per ark	20	Typ av märkning	neutral
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Längd	50000 mm
Grundläggande material anpassad skrivare	Polyester, PVC fri	Skrivna tecken	utan
Applikation/Tillverkare	Weidmueller	Temperaturområde för användning	150 °C
		Impressum	Neutral

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

