

KSW 2.5 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



KSW-märkremсор används för att märka flerpoliga PCB-kontaktbon. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermättet fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSW, Plintmärkning, 2.5 x , Delning i mm (P): 2.50 Weidmueller, vit
Art.nr.	1812660000
Typ	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Förp.	50 M

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	2.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.0984 inch
Längd	50000 mm	Bygglängd (tum)	1968.5 inch
Nettovikt	15.83 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	150 °C
---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylat	Orientering av texten	horisontell och vertikal
Antal per ark	20	Typ av märkning	neutral
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Längd	50000 mm
Grundläggande material anpassad skrivare	Polyester, PVC fri	Skrivna tecken	utan
Applikation/Tillverkare	Weidmueller	Temperaturområde för användning	150 °C
		Impressum	Neutral

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

