

**KSW 4.0 EL WS 50M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



KSW-märkremсор används för att märka flerpoliga PCB-kontaktbon. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermättet fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	KSW, Plintmärkning, 4 x , Delning i mm (P): 4.00 Weidmueller, vit
Art.nr.	<a href="#">1812670000</a>
Typ	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
Förp.	50 M

## KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Längd	50000 mm	Bygglängd (tum)	1968.5 inch
Nettovikt	18.3 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylat	Materialfärg enligt motståndskod	9
Orientering av texten	horisontell och vertikal	Antal per ark	20
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Längd	50000 mm	Grundläggande material	Polyester, PVC fri
Skrivna tecken	utan	anpassad skrivare	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Applikation/Tillverkare	Weidmueller
Impressum	Neutral		

## Apparitmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

