


SAIL-VSA-5.0U-220V-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform A (18 mm), Kabel- längd: 5 m, PUR, svart
Art.nr.	1815700500
Typ	SAIL-VSA-5.0U-220V-OB
GTIN (EAN)	4032248304646
Förp.	1 items

SAIL-VSA-5.0U-220V-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

156.64 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel


Kabellängd	5 m	Mantelfärg	svart
Släpkedjetålighet	Ja	Ledararea	0.5 mm ²
Skärmad	Nej	Halogener	Nej
Isolering	PP	Accelerartion	5 m/s ²
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter
Böjcykler	2 Mio	hastighet	200 m/s
Mantelmateriel	PUR	Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färgkodning	brun, blå, grön/gul	Vridtålighet	0 °/m
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm

Allmänna tekniska data

Kodering	Bryggform A (18 mm)	Kontaktyta	förtennad
LED	Ja	Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp
Nominell spänning	220 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Ritningar**Profilritning****Profilritning**