

Produktillustration



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Z-Serie, Låshakar, gul, 3.9 mm
Art.nr.	1816130000
Typ	ZVR ZP2.5
GTIN (EAN)	4032248370702
Förp.	25 items

ZVR ZP2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	8.46 mm	Byggdjup (tum)	0.3331 inch
Höjd	31.35 mm	Bygghöjd (tum)	1.2342 inch
Bredd	3.9 mm	Byggbredd (tum)	0.1535 inch
Nettovikt	0.35 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

Grundläggande material	PA 66 GF 30	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

Systemparametrar

Utförande Låsshake

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

