

Produktillustration



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Frånskiljarkontakt, 20 A
Art.nr.	1833090000
Typ	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	29.73 mm	Byggdjup (tum)	1.1705 inch
Höjd	11.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.4449 inch
Bredd	2.7 mm	Byggbredd (tum)	0.1063 inch
Nettovikt	1.04 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	jackbar
----------------	---------

Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	20 A
Märkstötspänning	6 kV	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3		

Materialdata

Färgkod	gul
---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	2.70 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Distanshållare
-----------	----------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		