

## Produktillustration



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utförande  | Tillbehör, Frånskiljarkontakt, 20 A |
| Art.nr.    | <a href="#">1833090000</a>          |
| Typ        | TNST                                |
| GTIN (EAN) | 4032248471485                       |
| Förp.      | 50 items                            |

## TNST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 29.73 mm | Byggdjup (tum)  | 1.1705 inch |
| Höjd      | 11.3 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.4449 inch |
| Bredd     | 2.7 mm   | Byggbredd (tum) | 0.1063 inch |
| Nettovikt | 1.04 g   |                 |             |

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp jackbar

## Märkdata

|                  |       |                       |      |
|------------------|-------|-----------------------|------|
| Märkspänning     | 500 V | Märkström             | 20 A |
| Märkstötspänning | 6 kV  | Överspänningskategori | III  |
| Nedsmutningsgrad | 3     |                       |      |

## Materialdata

Färgkod gul

## Mått

Delning i mm (P) 2.70 mm

## Systemparametrar

Utförande Distanshållare

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken Monteringsanvisning Direktmontage  
 explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002018    | ETIM 9.0    | EC002018    |
| ETIM 10.0   | EC002018    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |