


**WQV 50N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 150 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 18.50, Isolerad: Nej, Bredd: 9.5 mm
Art.nr.	<a href="#">1834080000</a>
Typ	WQV 50N/4
GTIN (EAN)	4032248379873
Förp.	5 items

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	17.5 mm	Byggdjup (tum)	0.689 inch
Höjd	65.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.5787 inch
Bredd	9.5 mm	Byggbredd (tum)	0.374 inch
Nettovikt	64.37 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 4 Monteringsanvisning Direktmontage

## Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 150 A

## Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod silvergrå

## Mått

Delning i mm (P) 18.50 mm

## Systemparametrar

Utförande för plintar

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage  
explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03

## Accessories

### AUX-kontakt



Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

### Allmänna beställningsdata

Typ	VH 27.4/8/6.4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1967090000</a>	W-serien, Distanshylsa
GTIN (EAN)	4032248738700	
Förp.	5 ST	