

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	I-rad, Tillbehör, Överkopplingsadapter, mörkbeige, 40 mm
Art.nr.	<a href="#">1836370000</a>
Typ	QVAR 1
GTIN (EAN)	4032248380510
Förp.	25 items

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	6.1 mm	Byggdjup (tum)	0.2402 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3.8976 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	9.22 g		

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 2 Montageskena obestyckad TS 35

## Märkdata

Märkström 24 A

## Materialdata

Grundläggande material Wemid Färgkod mörkbeige  
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

## Mått

Delning i mm (P) 6.10 mm

## Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingsskena Montageskena obestyckad TS 35

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90