

**QVAR 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | I-rad, Tillbehör, Överkopplingsadapter, mörkbeige, 40 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">1836370000</a>                               |
| Typ        | QVAR 1   |
| GTIN (EAN) | 4032248380510  |
| Förp.      | 25 items   |

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 6.1 mm | Byggdjup (tum)  | 0.2402 inch |
| Höjd      | 99 mm  | Bygghöjd (tum)  | 3.8976 inch |
| Bredd     | 40 mm  | Byggbredd (tum) | 1.5748 inch |
| Nettovikt | 9.22 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                         |       |
|-------------|---|-------------------------|-------|
| Antal poler | 2 | Montageskena obestyckad | TS 35 |
|-------------|---|-------------------------|-------|

## Märkdata

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 24 A |
|-----------|------|

## Materialdata

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 6.10 mm |
|------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |                               |                         |       |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| Utförande | för rörlig överkopplingsskena | Montageskena obestyckad | TS 35 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------|

## Ytterligare tekniska data

|             |           |                            |     |
|-------------|-----------|----------------------------|-----|
| Montagesätt | instucken | explosionstestat utförande | Nej |
|-------------|-----------|----------------------------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |