



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

I maskinteknik för speciella syften, kräver vissa applikationer två olika kabellängder som kopplas till en enda kontakt. För att lösa detta problem, erbjuder vi konfektionerbara han- och hondelar med två kabelutgångar.

Minitvillingkontakten levereras med en 90° utgång och en rak utgång. Den vinklade versionen kan vridas enligt behov i 90° steg.

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	<a href="#">1837560000</a>
Typ	SAIS-ZWW
GTIN (EAN)	4032248347018
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E307231

### Mått och vikter

Nettovikt	28.31 g
-----------	---------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	CuSnZn	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Kapslingsmaterial	PA	Ledardiameter, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Nominell spänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67
Nedsmutningsgrad	3	Kontakttyp	Hane
Skärmanslutning	Nej	Material låsring	Zinkpressgjutning
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

### Allmänna data

Antal poler	5	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Skruv	Kapslingsmaterial	PA
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	CuSnZn
Skyddsklass	IP67		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Polschema**



