

SAIL-VSA-3.0U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|--|
| Utförande | Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform A (18 mm), Kabellängd: 3 m, PUR, svart |
| Art.nr. | 1845120300 |
| Typ | SAIL-VSA-3.0U(0.5) |
| GTIN (EAN) | 4032248358045 |
| Förp. | 1 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Sista orderdatum | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 104.72 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

| | | | |
|-------------------|-----|---------------------------|---------------------|
| Kabellängd | 3 m | Mantelfärg | svart |
| Släpkedjetålighet | Ja | Ledararea | 0.5 mm ² |
| Skärmad | Nej | Halogener | Nej |
| Mantelmateriel | PUR | Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C |
| Antal poler | 3 | Ytterdiameter | 4.6 mm ± 0.2 mm |

Allmänna tekniska data

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Kodering | Bryggform A (18 mm) | Anslutningsgänga | övriga |
| Kontaktyta | förtennad | LED | Ja |
| Utförande | Kabelände öppen - ventilstickpropp | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 24 V | Märkström | 4 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd | Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema



Kopplingsbild

