

**SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform B industri (11 mm), Kabellängd: 3 m, PUR, svart |
| Art.nr.    | <a href="#">1845140300</a>  |
| Typ        | SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)  |
| GTIN (EAN) | 4032248358304   |
| Förp.      | 1 items   |

## SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 98.56 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

|                           |                 |                             |                     |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Kabellängd                | 3 m             | Mantelfärg                  | svart               |
| Släpkedjetålighet         | Ja              | Ledararea                   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Skärmad                   | Nej             | Halogener                   | Nej                 |
| Mantelmateriel            | PUR             | Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C         |
| Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C     | Antal poler                 | 3                   |
| Ytterdiameter             | 4.6 mm ± 0.2 mm |                             |                     |

## Allmänna tekniska data

|                           |                                    |                  |                |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| Kodering                  | Bryggform B industri (11 mm)       | Anslutningsgänga | övriga         |
| Kontaktyta                | förtennad                          | LED              | Ja             |
| Utförande                 | Kabelände öppen - ventilstickpropp | Kontaktmaterial  | CuZn           |
| Nominell spänning         | 24 V                               | Märkström        | 4 A            |
| Skyddsklass               | IP67, i åtdraget tillstånd         | Skyddskoppling   | Suppressordiod |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C                       |                  |                |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |


## SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

# Ritningar

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Profilritning



### Kopplingsbild

