


**SAIL-VSBD-180-15U(0,5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor-aktuatorkabel, Antal poler: , 15 m, Kabellände öppen - ventilstickpropp, LED: , Skärmad: Ja
Art.nr.	<a href="#">1845161500</a>
Typ	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
Förp.	1 items

## SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 433.84 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	15 m	Mantelfärg	svart
Skärmad	Ja	Mantelmateriäl	PUR
Bestrålning tvärbunden	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm

## Allmänna tekniska data

Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

**Profilritning**



**Kopplingsbild**

