


FEKO ZRV2.5 1.5-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---|
| Utförande | Z-Serie, Crimpkontakt, 4.15 mm, Silver, Direktmontage |
| Art.nr. | 1848480000 |
| Typ | FEKO ZRV2.5 1.5-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248390649 |
| Förp. | 4200 items |
| Förpackning | Multipackpåse |

FEKO ZRV2.5 1.5-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 3.1 mm | Byggdjup (tum) | 0.122 inch |
| Höjd | 19.8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.7795 inch |
| Bredd | 4.15 mm | Byggbredd (tum) | 0.1634 inch |
| Nettovikt | 0.61 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Drifttemperatur | 130 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

Allmänt

| | | | |
|---------------------|---------------|-----|-----------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Yta | förtennad |
|---------------------|---------------|-----|-----------|

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Avisoleringslängd | 6 mm | Anslutningstyp | Fjäderkontakt |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, max. | 2.5 mm ² |

Märkdata

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---------|
| Märkarea | 2.5 mm ² | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.77 W | | |

Materialdata

| | | | |
|------------------------|--------|-----|-----------|
| Grundläggande material | CuSn | Yta | förtennad |
| Färgkod | Silver | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|---------------|
| Utförande | Fjäderkontakt |
|-----------|---------------|

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |