

**ZZE ZP4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Z-Serie, Dragavlastning, Direktmontage
Art.nr.	<a href="#">1855260000</a>
Typ	ZZE ZP4
GTIN (EAN)	4032248396498
Förp.	25 items

## ZZE ZP4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	6.3 mm	Byggdjup (tum)	0.248 inch
Höjd	94.04 mm	Bygghöjd (tum)	3.7024 inch
Bredd	12.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4921 inch
Nettovikt	1.73 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Materialdata

Grundläggande material	PA 66 GF 30	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

## Systemparametrar

Utförande Dragavlastning

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		