

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	I-rad, Tillbehör, Ändplatta, Sektionsplatta, mörkbeige, 4 mm
Art.nr.	1859570000
Typ	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	44.85 mm	Byggdjup (tum)	1.7657 inch
Höjd	105.9 mm	Bygghöjd (tum)	4.1693 inch
Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	6.72 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Utskjutande mått TS 35	53 mm
------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	Sektionsplatta	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	----------------	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Montagesätt	ihakningsbar
Monteringsanvisning	Direktmontage		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		