

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	I-rad, Tillbehör, Ändplatta, Sektionsplatta, mörkbeige, 4 mm
Art.nr.	<a href="#">1859570000</a>
Typ	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
Förp.	25 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	44.85 mm	Byggdjup (tum)	1.7657 inch
Höjd	105.9 mm	Bygghöjd (tum)	4.1693 inch
Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	6.72 g		

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Utskjutande mått TS 35	53 mm
------------------------	-------

## Systemparametrar

Utförande	Sektionsplatta	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	----------------	-------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Montagesätt	ihakningsbar
Monteringsanvisning	Direktmontage		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		