

Q WDU6-2.5 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
Art.nr.	1859600000
Typ	Q WDU6-2.5 SET
GTIN (EAN)	4032248413317
Förp.	10 items

Q WDU6-2.5 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	22.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8858 inch
Höjd	11.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4528 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	3.8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 2 Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

Märkdata

Märkström 41 A

Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod silvergrå

Mått

Delning i mm (P) 6.00 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489

ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03

ECLASS 15.0 27-25-03-03