

Q WDU10-4 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling, Överkoppling, Antal poler: 2
Art.nr.	1859610000
Typ	Q WDU10-4 SET
GTIN (EAN)	4032248413324
Förp.	10 items

Q WDU10-4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	23.05 mm	Byggdjup (tum)	0.9075 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	13.9 mm	Byggbredd (tum)	0.5472 inch
Nettovikt	6.9 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
-------------	---	---------------------	-------------------------------

Märkdata

Märkspänning	0 V	Märkström	32 A
--------------	-----	-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	CuSn	Färgkod	silvergrå
------------------------	------	---------	-----------

Mått

Delning i mm (P)	7.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		