

## Q WDU10-2.5 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 7.00, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
Art.nr.	<a href="#">1859620000</a>
Typ	Q WDU10-2.5 SET
GTIN (EAN)	4032248413331
Förp.	10 items

## Q WDU10-2.5 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	22.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8858 inch
Höjd	13.9 mm	Bygghöjd (tum)	0.5472 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	5.63 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
-------------	---	---------------------	-------------------------------

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	57 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

## Mått

Delning i mm (P)	7.00 mm
------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		