


SAIE-M12S-8-0.5U-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 8, Tråd-/kabellängd: 0.5 m, Frontmontage |
| Art.nr. | 1861240000 |
| Typ | SAIE-M12S-8-0.5U-PG9 |
| GTIN (EAN) | 4032248419319 |
| Förp. | 1 items |

SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|------|
| Nettovikt | 28 g |
|-----------|------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tekniska data för kabel

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| PE-Funktion | Nej | Ledararea | 0.25 mm ² |
| Kabeldragningsarea (utskrift/online) | 0,34 (4- och 5-polig)/0,25 (8-polig) | Tråd-/kabelldängd | 0.5 m |
| Färgkodning | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd | Antal poler | 8 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Antal poler | 8 | Kodering | A-kodad |
| Kontaktyta | förgylld | Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad |
| Nominell spänning | 30 V | Märkström | 2 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd | Stickcykler | ≥ 100 |
| Kabelförskruvning | PG 9 | Märkström | 4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig) |
| Temperaturområde kapsling | -30...+90 °C | | |

Normer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-101 |
|-----------------|-----------------|

Allmänna data

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Antal poler | 8 |
| Kodering | A-kodad |
| Anslutningsgänga | M12 |
| Kontaktyta | förgylld |
| Åtdragningsmoment | 1 Nm |
| Ledararea | 0.25 mm ² |
| Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad |
| Monteringstyp | Frontmontage |
| Nominell spänning | 30 V |
| Märkström | 2 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd |
| Stickcykler | ≥ 100 |
| Kabelförskruvning | PG 9 |

SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Tekniska data

| | |
|--------------------------------------|---|
| Grundläggande material | PVC |
| Märkspänning | 250 V (4-polig)/ 60 V (5-polig)/ 30 V (8-polig) |
| Märkström | 4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig) |
| Kabeldragningsarea (utskrift/online) | 0,34 (4- och 5-polig)/0,25 (8-polig) |
| Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | Flying wires |
| Tråd-/kabelldängd | 0.5 m |
| Monteringsgänga | PG 9 |
| Område, montagemoment | 2 Nm |
| Montagemoment | max. 2 Nm |
| Temperaturområde kapsling | -30...+90 °C |
| Ledarytterdiameter | - |


Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

Kopplingsbild



Polschema



SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU PG9-MS | Utförande |
| Art.nr. | 1694080000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 9, 2.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190872243 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 100 ST | |