Datablad

ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

ET S7 DIN-A4 icke-självhäftande etiketter används för att märka S300-, S400- och S7-moduler från Siemens. Skräddarsydda laserutskrifter är möjliga genom att använda Weidmüllers M-Print® Pro-programvara.

- Bakgrundfärger gult eller turkos med svart tryck (lådor)
- Etiketterna kan lätt frigöras (ej självhäftande)

Allmänna beställningsdata

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 100 x 22.6 mm, Siemens, turkos
Art.nr.	1865450000
Typ	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-05-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	THM ET S7 300-1 TU

Datablad

ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	22.6 mm	Byggbredd (tum)	0.8898 inch
Nettovikt	31 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal per ark	16	
Märkningsmetod	Laserutskrift	
Bredd	22.6 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	turkos	
Halogener	Ja	
Grundläggande material	Vinylfilm	
Antal märkningar per förpackningsenhet	160	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	16
Godkännande enligt UL 969	Nej	
anpassad skrivare		
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 16 Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Applikation/Tillverkare	Siemens	

Apparatmärkning

Halogener	Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

