

**DAE M12 SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	<a href="#">1868550000</a>
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Längd	21.1 mm	Bygglängd (tum)	0.8307 inch
Vägg tjocklek, min.	0.5 mm	Vägg tjocklek, max.	10 mm
Nettovikt	15.2 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...105 °C
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Luftgenomflöde	0,4 l/min vid 0,1 bar $\Delta P$ , upp till 5,0 l/min vid 1bar $\Delta P$	O-Ring	NBR
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikon	Nej
Ingångspunkt för vatten	> 1,5 bar	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	17 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	10 mm
Innerdiameter D2	12.00 mm	Vridmoment muffar, max.	0.60 Nm
Vridmoment muffar, min.	0.40 Nm	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

