

**DAE M12 PA SHORT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.	<a href="#">1868560000</a>
Typ	DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)	4032248440412
Förp.	10 items

## DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	7.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2992 inch
Längd	13.4 mm	Bygglängd (tum)	0.5276 inch
Vägg tjocklek, min.	0.5 mm	Vägg tjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	1.9 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...105 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Luftgenomflöde	0,8 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 7,6 l/min vid 1bar ΔP	O-Ring	NBR
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikon	Nej
Ingångspunkt för vatten	> 1,5 bar	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Nyckelbredd 1	17 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	6 mm
Innerdiameter D2	12.00 mm	Vridmoment muffar, max.	0.60 Nm
Vridmoment muffar, min.	0.40 Nm	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

**DAE M12 PA SHORT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

