

DAE M12 PA LONG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.	1868570000
Typ	DAE M12 PA LONG
GTIN (EAN)	4032248440429
Förp.	10 items

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	7.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2992 inch
Längd	17.4 mm	Bygglängd (tum)	0.685 inch
Vägg tjocklek, min.	0.5 mm	Vägg tjocklek, max.	10 mm
Nettovikt	1.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...105 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Luftgenomflöde	0,8 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 7,6 l/min vid 1bar ΔP	O-Ring	NBR
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikon	Nej
Ingångspunkt för vatten	> 1,5 bar	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Nyckelbredd 1	17 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	10 mm
Innerdiameter D2	12.00 mm	Vridmoment muffar, max.	0.60 Nm
Vridmoment muffar, min.	0.40 Nm	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

