


WAP WTL6/1 KGR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Ledningsdraging för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, kiselgrå, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Art.nr.	1871500000
Typ	WAP WTL6/1 KGR
GTIN (EAN)	4032248457120
Förp.	20 items

WAP WTL6/1 KGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	34.5 mm	Byggdjup (tum)	1.3583 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2.5591 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	3.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0,033 kg CO2 eq.	

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	kiselgrå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande Ändplatta

Ytterligare tekniska data

rastbar Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		