



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
  - Universell infästning
  - Hållare (skruvbar eller med buntband)
  - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
  - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 17 mm, Hållare CC-H 15/17, vit
Art.nr.	<a href="#">1876570000</a>
Typ	CC 15/17 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248466481
Förp.	80 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	1.23 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind 0.007 kg CO2 eq.

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9
Utförande	jackbar
Bredd	17 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit
Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform MultiCard
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers
Temperaturområde för användning	-40...100 °C
Applikation/Tillverkare	Hållare CC-H 15/17

## Apparitmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## CC 15/17 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Tillbehör



### Allmänna beställningsdata

Typ	CC-H 15/17	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1790430000</a>	ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, svart
GTIN (EAN)	4032248215225	
Förp.	75 ST	
Typ	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1880850000</a>	ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248481224	
Förp.	10 ST	
Typ	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1888310000</a>	ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248494187	
Förp.	80 ST	
Typ	CC-RAIL 1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1790150000</a>	ClipCard, Tillbehör, 1000 x 17 mm, Självhäftande, svart
GTIN (EAN)	4032248213610	
Förp.	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1790160000</a>	ClipCard, Övertäckning, 1000 x 19 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248213627	
Förp.	1 ST	