



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
 - Universell infästning
 - Hållare (skruvbar eller med buntband)
 - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
 - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 27 mm, Hållare CC-H 15/27, enligt kundönskan |
| Art.nr. | 1876630000 |
| Typ | CC 15/27 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248467143 |
| Förp. | 16 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0394 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 27 mm | Byggbredd (tum) | 1.063 inch |
| Nettovikt | 1.69 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
|---------------------------------|--------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind 0.014 kg CO2 eq. |

Allmänna data

| | |
|--|---|
| Märkningsmetod | MC-Laser |
| Utförande | jackbar |
| Bredd | 27 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | enligt kundönskan |
| Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyamid 66 |
| Textsfärg | svart |
| Skrivna tecken | Kräver M-Print PRO-fil |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform MultiCard |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
| Applikation/Tillverkare | Hållare CC-H 15/27 |

Apparitmärkning

| | |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CC-RAIL 1000 | Utförande |
| Art.nr. | 1790150000 | ClipCard, Tillbehör, 1000 x 17 mm, Självhäftande, svart |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | Utförande |
| Art.nr. | 1790160000 | ClipCard, Övertäckning, 1000 x 19 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CC-H 15/27 | Utförande |
| Art.nr. | 1790410000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4032248215201 | |
| Förp. | 45 ST | |
| Typ | STR CC 15/27 TRANSPARENT | Utförande |
| Art.nr. | 1888290000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248494163 | |
| Förp. | 80 ST | |
| Typ | ETO CC 15/27 TRANSPAR. | Utförande |
| Art.nr. | 1880810000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248480890 | |
| Förp. | 10 ST | |