



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
  - Universell infästning
  - Hållare (skruvbar eller med buntband)
  - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
  - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 49 mm, Hållare CC-H 15/49, enligt kundönskan
Art.nr.	<a href="#">1877200000</a>
Typ	CC 15/49 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467761
Förp.	8 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1.2 mm	Byggdjup (tum)	0.0472 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	49 mm	Byggbredd (tum)	1.9291 inch
Nettovikt	2.25 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.021 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Märkningsmetod	MC-Laser		
Utförande	jackbar		
Bredd	49 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	100 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	enligt kundönskan		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Textsfärg	svart		
Skrivna tecken	Kräver M-Print PRO-fil		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		
Applikation/Tillverkare	Hållare CC-H 15/49		

## Apparitmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## CC 15/49 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör



## Allmänna beställningsdata

Typ	CC-H 15/49	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1790420000</a>	ClipCard, Tillbehör, 15 x 49 mm, svart
GTIN (EAN)	4032248215218	
Förp.	25 ST	
Typ	CC-RAIL 1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1790150000</a>	ClipCard, Tillbehör, 1000 x 17 mm, Självhäftande, svart
GTIN (EAN)	4032248213610	
Förp.	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1790160000</a>	ClipCard, Övertäckning, 1000 x 19 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248213627	
Förp.	1 ST	
Typ	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1888300000</a>	ClipCard, Tillbehör, 15 x 49 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248494170	
Förp.	40 ST	
Typ	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1880830000</a>	ClipCard, Tillbehör, 15 x 49 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248480906	
Förp.	10 ST	