



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
 - Universell infästning
 - Hållare (skruvbar eller med buntband)
 - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
 - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 60 mm, Hållare CC-H 15/60, enligt kundönskan |
| Art.nr. | 1877300000 |
| Typ | CC 15/60 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248467938 |
| Förp. | 8 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1.2 mm | Byggdjup (tum) | 0.0472 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 60 mm | Byggbredd (tum) | 2.3622 inch |
| Nettovikt | 2.25 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
|---------------------------------|--------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.023 kg CO2 eq. |

Allmänna data

| | | |
|--|---|-----------|
| Märkningsmetod | MC-Laser | |
| Utförande | jackbar | |
| Bredd | 60 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | |
| Färgkod | enligt kundönskan | |
| Halogener | Nej | |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | |
| Textsfärg | svart | |
| Skrivna tecken | Kräver M-Print PRO-fil | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers | |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C | |
| Applikation/Tillverkare | Hållare CC-H 15/60 | |

Apparitmärkning

| | |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



CC 15/60 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CC-H 15/60 | Utförande |
| Art.nr. | 1878910000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 60 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4032248473298 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | CC-RAIL 1000 | Utförande |
| Art.nr. | 1790150000 | ClipCard, Tillbehör, 1000 x 17 mm, Självhäftande, svart |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | Utförande |
| Art.nr. | 1790160000 | ClipCard, Övertäckning, 1000 x 19 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | STR CC 15/60 TRANSPARENT | Utförande |
| Art.nr. | 1888280000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248494156 | |
| Förp. | 40 ST | |
| Typ | ETO CC 15/60 TRANSPAR. | Utförande |
| Art.nr. | 1880840000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248481217 | |
| Förp. | 10 ST | |