

SAIB-M23-12P-AN-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration.

M23-ledningar ger hög kontaktcykelfrekvens, hög strömbelastbarhet och kontakter med hög densitet i kombination med minimala dimensioner.

Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M23, Innergånga, Antal poler: 12, 10 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
| Art.nr. | 1877441000 |
| Typ | SAIB-M23-12P-AN-10M |
| GTIN (EAN) | 4032248498369 |
| Förp. | 1 items |

SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E486077 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 806.08 g |
|-----------|----------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

Tekniska data för kabel

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Kabellängd | 10 m | Mantelfärg | svart |
| Släpkedjetålighet | Ja | Skärmad | Nej |
| Halogener | Nej | Isolering | TPM |
| Böjradie min, rörlig | 10 x kabeldiameter | Böjcykler | 2 Mio |
| Kabeldragningsarea (utskrift/online) | 3 x 0,75 mm ² + 8 x 0,34 mm ² | Mantelmateriäl | PUR |
| Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 21198 (80 °C / 300 V) | Bestrålning tvärbunden | Nej |
| Beständighet mot svetsgnistor | Nej | Färgkodning | vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett, blå, brun, grön/gul |
| Vridtålighet | 0 °/m | Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C |
| Säker mot svetsstänk | Nej | Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C |
| Antal poler | 12 | Ytterdiameter | 7.7 mm ± 0.3 mm |

Allmänna tekniska data

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----|------------|------|--------------|------------|-----------------|---------|
| Anslutningsgänga | M23, Innergänga | | | | | | | | |
| Kontaktyta | förgylld | | | | | | | | |
| LED | Nej | | | | | | | | |
| Utförande | Hona, vinklad | | | | | | | | |
| Kapslingsmaterial | PUR | | | | | | | | |
| Isolationsmotstånd | 1012 Ω | | | | | | | | |
| Nominell spänning | 120 V | | | | | | | | |
| Märkström | 8 A | | | | | | | | |
| Skyddsklass | IP67 | | | | | | | | |
| Stickcykler | ≥ 50 | | | | | | | | |
| Nedsmutningsgrad | 2 | | | | | | | | |
| bockad | Nej | | | | | | | | |
| Anslutningssida version | <table border="1"> <tr> <td>Anslutningsgänga</td> <td>M23</td> </tr> <tr> <td>Kontakttyp</td> <td>Hona</td> </tr> <tr> <td>Typ av gänga</td> <td>Innergänga</td> </tr> <tr> <td>Utgångsriktning</td> <td>vinklad</td> </tr> </table> | Anslutningsgänga | M23 | Kontakttyp | Hona | Typ av gänga | Innergänga | Utgångsriktning | vinklad |
| Anslutningsgänga | M23 | | | | | | | | |
| Kontakttyp | Hona | | | | | | | | |
| Typ av gänga | Innergänga | | | | | | | | |
| Utgångsriktning | vinklad | | | | | | | | |
| Material låsring | Zinkpressgjutning | | | | | | | | |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C | | | | | | | | |

SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Anslutningsvridmoment M23: 2,5 Nm

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus) E486077

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd 1012 Ω Nominell spänning 120 V

Kontakt höger

Stickkontakt höger fri ledarände


Kontakt vänster

Stickkontakt vänster IP67, honkontakt, vinklad 90°, Plast, oskärmad

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

Profilritning



Angled socket

Polschema



Socket

Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktidon och förp ågjutna runda M23-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SCREWTY M23 | Utförande |
| Art.nr. | 1981560000 | Adapter för kabelförskruvningsverktyg till M23-linjer och kontaktidon |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 | |
| Förp. | 1 ST | |

Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar
 Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktidon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktidon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktidon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | 1/4" HANDGRIFF | Utförande |
| Art.nr. | 4294820000 | Förskruvningsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248478279 | |
| Förp. | 1 ST | |