


**SM 22/22 K MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | SwitchMark, Apparatmärkning, 22 x 22 mm, enligt kundönskan |
| Art.nr.    | <a href="#">1877580000</a>                                 |
| Typ        | SM 22/22 K MC SDR  |
| GTIN (EAN) | 4032248467853  |
| Förp.      | 16 items   |

## SM 22/22 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 1 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.0394 inch |
| Höjd      | 22 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.8661 inch |
| Bredd     | 22 mm  | Byggbredd (tum) | 0.8661 inch |
| Nettovikt | 1.25 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...60 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.014 kg CO2 eq. |  |

## Allmänna data

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Limma                                  | Dubbelsidig tejp  |           |  |
| Märkningsmetod                         | MC-Laser  |           |  |
| Utförande                              | självhäftande   |           |  |
| Bredd                                  | 22 mm   |           |  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-2   |           |  |
| Temperaturområde för användning max.   | 60 °C   |           |  |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C  |           |  |
| Färgkod                                | enligt kundönskan   |           |  |
| Halogener                              | Nej   |           |  |
| Grundläggande material                 | Polyamid 66   |           |  |
| Textsfärg                              | svart   |           |  |
| Skrivna tecken                         | Kräver M-Print PRO-fil  |           |  |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform  | MultiCard |  |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MultiCard = Device markers  |           |  |
| Temperaturområde för användning        | -40...60 °C   |           |  |

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## SM 22/22 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ETO SM 22/22 TRANSPAR.     | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1880720000</a> | SwitchMark, Skyddskåpa, 22 x 22 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248480883              |   |
| Förp.      | 10 ST                      |   |