

Produktillustration



Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frångkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frångkopplingsområdet för våra frångkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frångkopplade kopplingsplinten till ett modulär kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Komponentstickpropp, 1 A
Art.nr.	1878560000
Typ	BEST/D
GTIN (EAN)	4032248471492
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	63 mm	Byggdjup (tum)	2.4803 inch
Höjd	49.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.9488 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	3.41 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp övriga

Märkdata

Märkspänning 250 V Märkström 1 A

Materialdata

Grundläggande material Wemid Färgkod beige

Mått

Delning i mm (P) 5.10 mm

Systemparametrar

Utförande Stickkontakt

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		

