

## Produktillustration



Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frångkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frångkopplingsområdet för våra frångkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frångkopplade kopplingsplinten till ett modulär kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Komponentstickpropp, 22 A
Art.nr.	<a href="#">1878570000</a>
Typ	BEST/DRBR
GTIN (EAN)	4032248471508
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	63 mm	Byggdjup (tum)	2.4803 inch
Höjd	49.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.9488 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	3.45 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp övriga

## Märkdata

Märkspänning 250 V Märkström 22 A

## Materialdata

Grundläggande material Wemid Färgkod beige

## Mått

Delning i mm (P) 5.10 mm

## Systemparametrar

Utförande Stickkontakt

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		