


ZVLA DF CL ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---------------------------------|
| Utförande | Z-Serie, stickbar radplint, gul |
| Art.nr. | 1878610000 |
| Typ | ZVLA DF CL ZPS2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248471584 |
| Förp. | 20 items |

ZVLA DF CL ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|----------------|-------------|
| Djup | 14 mm | Byggdjup (tum) | 0.5512 inch |
| Höjd | 41 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6142 inch |
| Nettovikt | 11.5 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 1 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|---|
| Anslutningstyp | Stickanslutning | Antal anslutningar | 0 |
|----------------|-----------------|--------------------|---|

Märkdata

| | |
|----------|---------------------|
| Märkarea | 2.5 mm ² |
|----------|---------------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|-----|
| Grundläggande material | PA 66 GF 30 | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Mellanstycke |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |