

## Produktillustration



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, svart, Höjd: 71.12 mm, Bredd: 2.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej
Art.nr.	<a href="#">1880450000</a>
Typ	WAP WSI4/2
GTIN (EAN)	4032248541911
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	49.49 mm	Byggdjup (tum)	1.9484 inch
Höjd	71.12 mm	Bygghöjd (tum)	2.8 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	6.52 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0,059 kg CO2 eq.	

## Allmänt

Monteringsanvisning	Genomföring
---------------------	-------------

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Utskjutande mått TS 32	36 mm	Utskjutande mått TS 35	36 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

## Systemparametrar

Utförande	Ändplatta
-----------	-----------

## Ytterligare tekniska data

rastbar	Nej	Monteringsanvisning	Genomföring
---------	-----	---------------------	-------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		