


## LM MT300 15/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

### Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | LaserMark, Apparatmärkning, 9 x 15 mm, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">1882890000</a>                 |
| Typ        | LM MT300 15/9 GE                           |
| GTIN (EAN) | 4032248486984                              |
| Förp.      | 10 items                                   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.08 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0031 inch |
| Höjd      | 9 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.3543 inch |
| Bredd     | 15 mm   | Byggbredd (tum) | 0.5906 inch |
| Nettovikt | 5.63 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Limma                                  | Akrylatlim                                |            |
| Materialfärg enligt motståndskod       | 4   |            |
| Antal per ark                          | 186                                       |            |
| Märkningsmetod                         | Laserutskrift                             |            |
| Utförande                              | självhäftande                             |            |
| Bredd                                  | 15 mm                                     |            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | HB  |            |
| Temperaturområde för användning max.   | 150 °C                                    |            |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C                                    |            |
| Färgkod                                | gul                                       |            |
| Halogener                              | Nej                                       |            |
| Grundläggande material                 | Polyester, PVC fri                        |            |
| Skrivna tecken                         | utan                                      |            |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | 1860                                      |            |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                              | Etikettark |
|  | Antal kombinationer per förpackningsenhet | 10         |
|  | Antal märkningar per kombination          | 186        |
| Godkännande enligt UL 969              | Ja  |            |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label sheet = 186 Device markers        |            |
| Temperaturområde för användning        | -40...150 °C                              |            |

## Apparatmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

