

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar®-kit består i regel av han- och honinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontakt-donskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen, med skruvanslutning eller PUSH IN-anlutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontakdon, Kit, HA, Installationsstorlek: 5, Poler: 16, Skruvanslutning, 250 V, 16 A, Aluminiumpressjutfods, PG 16
Art.nr.	1884300000
Typ	HDC-KIT-HA 16.120
GTIN (EAN)	4032248488582
Förp.	1 items

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

430 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Yta

Pulverlack

Skyddsklass

IP65

Serie

HA

Utförande

Kabelförskruvningar, antal

1

Storlek på kabelinföringar

PG 16

Överdel/Underdel/Lock

upper part, lower part

Antal kabelgång på sidan

1

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Utförande låssystem

Längsbygel på underdelen

Installationsstorlek

5

Bygelutförande

Längsbygel

Tätning

NBR

Färg (RAL)

RAL 7035

BG

5

Allmänna uppgifter

Antal poler

16

Anslutningstyp PE

Skruvanslutning

Installationsstorlek

5

Kabelförskruvning

PG 16

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

Serie

HA

Märkspänning (DIN EN 61984)

250 V

Märkström (DIN EN 61984)

16 A

BG

5

Utförande

Klingmått slits (skruvanslutning)

SD 0,6 x 3,5

Ledardiameter, AWG, max

AWG 14

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Installationsstorlek

5

Genomgångsmotstånd (6)

≤2 mΩ

Ledardiameter, AWG, min.

AWG 20

Ledardiameter, max.

2,5 mm²

Ledardiameter, min.

0,5 mm²

Yta

Pulverlack

Åtdragningsmoment max., huvudkontakt 0.55 Nm

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

Åtdragningsmoment min., huvudkontakt 0.5 Nm

BG

5

Tekniska datawww.weidmueller.com**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	