

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar®-kit består i regel av han- och honinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontakt-donskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen, med skruvanslutning eller PUSH IN-anlutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontakdon, Kit, HA, Installationsstorlek: 5, Poler: 16, Skruvanslutning, 250 V, 16 A, Aluminiumpressjutfods, PG 16
Art.nr.	1884300000
Typ	HDC-KIT-HA 16.120
GTIN (EAN)	4032248488582
Förp.	1 items

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 430 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65
Serie	HA		

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	1	Storlek på kabelinföringar	PG 16
Överdel/Underdel/Lock	upper part, lower part	Antal kabelgång på sidan	1
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Installationsstorlek	5	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	NBR	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	5		

Allmänna uppgifter

Antal poler	16	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	5	Kabelförskruvning	PG 16
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HA
Märkspänning (DIN EN 61984)	250 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
BG	5		

Utförande

Klingmått slits (skruvanslutning)	SD 0,6 x 3,5	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Installationsstorlek	5
Genomgångsmotstånd (6)	≤2 mΩ	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Yta	Pulverlack	Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm
BG	5		

Tekniska datawww.weidmueller.com**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	