

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skyddsledarplint, Skruvanslutning, grå, 95 mm ² , Antal anslutningar: 1, Antal våningar: 1, Montageplatta, None, Stål
Art.nr.	1890730000
Typ	PEAN AL WI 95
GTIN (EAN)	4032248500116
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-09-11T00:00:00+02:00

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	47.9 mm	Byggdjup (tum)	1.8858 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1.7716 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	106.2 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Montageskena obestyckad	Montageplatta
-------------------------	---------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal anslutningar	1
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	95 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	95 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	2.5 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	95 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	2.5 mm ²	Ledararea, entrådig, max.	95 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	2.5 mm ²		

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning	Skruvanslutning
--	-----------------

Märkdata

Märkarea	95 mm ²	Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0.14 mΩ
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	7.42 W		

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Systemparametrar

Utförande	Jordningsplint	Ändplatta krävs	Nej
Antal våningar	1	Antal klämbåsar per våning	1
Montageskena obestyckad	Montageplatta	PEN-Funktion	Nej

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		