

SAIL-VSA-1.5U-230**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), 90° stickkontakt - ventilplugg, Bryggform A (18 mm), Kabellängd: 1.5 m, PUR, svart
Art.nr.	1891000150
Typ	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
Förp.	1 items

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	CE; UKCA
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	76 g
-----------	------

Tekniska data för kabel

Kabellängd	1.5 m	Mantelfärg	svart
PE-Funktion	Ja	Släpkedjetålighet	Ja
Ledararea	0.5 mm ²	Skärmad	Nej
Halogener	Nej	Isolering	PP
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter
Mantelmateriäl	PUR	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Antal poler	3 (2 + PE)
Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm		

Allmänna tekniska data

Kodering	Bryggform A (18 mm)	Anslutningsgöngö	övriga
Kontakttyta	förtennad	LED	Ja
Utförande	90° stickkontakt - ventilplugg	Kontaktmaterial	CuZn
Nominell spänning	230 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67, IP65 enligt DIN EN 60529	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C

Kontakt höger

Stickkontakt höger	Fri ledarrände
--------------------	----------------

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	Ventilstickpropp, Byggform A (18 mm), Antal poler: 4, honkontakt, vinklad 0°, anslutningsstickpropp, LED gul, oskärmad
----------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema



Kopplingsbild

