

**SAIL-VSA-10U-230****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform A (18 mm), Kabellängd: 10 m, PUR, grå |
| Art.nr.    | <a href="#">1891001000</a>  |
| Typ        | SAIL-VSA-10U-230  |
| GTIN (EAN) | 4032248473038   |
| Förp.      | 1 items   |

## SAIL-VSA-10U-230

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

288.64 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

|                   |                 |             |                      |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Kabellängd        | 10 m            | Mantelfärg  | grå                  |
| Släpkedjetålighet | Ja              | Ledararea   | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Skärmad           | Nej             | Halogener   | Nej                  |
| Mantelmateriel    | PUR             | Antal poler | 3                    |
| Ytterdiameter     | 4.6 mm ± 0.2 mm |             |                      |

## Allmänna tekniska data

|                           |                                       |                  |          |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| Kodering                  | Bryggform A (18 mm)                   | Anslutningsgänga | övriga   |
| Kontaktyta                | förtennad                             | LED              | Ja       |
| Utförande                 | Kabelände öppen -<br>ventilstickpropp | Kontaktmaterial  | CuZn     |
| Nominell spänning         | 230 V                                 | Märkström        | 4 A      |
| Skyddsklass               | IP67, i åtdraget tillstånd            | Skyddskoppling   | Varistor |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C                          |                  |          |


## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

**Profilritning**



**Polschema**



**Kopplingsbild**

