

HDC-CM-1BPN2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Universell och flexibel - lösningen för många applikationer
ConCept är ett modulärt system, bestående av moduler
och ramar. Tillsammans bildar de en fullvärdig insats, som
utan problem kan integreras i en HDC-kapsling.

Genom det patenterade modulsystemet kan individuella
kontaktdonsvariationer kombineras.

Olika moduler för effekt-, signal- och dataöverföring kom-
pletteras med moduler för pneumatik och SC- och LC-
ledare.

Hanteringsfördelar uppnås med det robusta modulrams-
byggsättet i en del, som antingen kan fås i polykarbonat
eller i pressgjuten zink och den integrerade modullösgö-
ringshjälpen vid ett stort antal moduler.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1894780000
Typ	HDC-CM-1BPN2.5
GTIN (EAN)	4032248509256
Förp.	1 items

HDC-CM-1BPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	40.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.5905 inch
Bredd	11.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4488 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	17 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

ConCept pneumatikmoduler

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Antal ventiler	1	Material modulkropp	PA 6.6
Avspärrning	Ja	Provtryck	10 bar
Kopplingsväg	4 mm	Slangtyp	använd endast PTFE-slangar
Anslutningsarea (inre)	2.5 mm	Material tätning	NBR

Allmänna data

Antal poler	1	Anslutningstyp	Slanganslutning (pneumatik)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Isoleringsmaterial	PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad)	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt	Serie	ConCept Modul
Halogenfri	false	Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja

Mått

Bredd	11.4 mm	Längd sockel	34 mm
Höjd hylsa	40.4 mm		

Utförande

Anslutningstyp	Slanganslutning (pneumatik)	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
----------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------

HDC-CM-1BPN2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CM-1BPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Moduldemonteringsverktyg

Weidmüller erbjuder ett stort antal crimpverktyg, kontaktlossningsverktyg och LWL-bearbetningsverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-DW-MOD	Utförande
Art.nr.	1688200000	Verktyg övriga, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4008190857189	
Förp.	1 ST	